




ROHRflex PA 6-S

ROHRflex Kunststoff-Welschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, geringerer Brandschutz, für einfache Anwendungen, V2 (UL 94)



Temperatur: -40°C ... +120°C ^ +150°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- luft- und flüssigkeitsdicht
- ölbeständig bis + 80° C
- benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- flammwidrig
- UV-beständig [schwarz]

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
10233209006	schwarz	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
10233209010	schwarz	13,0	fein	10,0	13,0	20	45	0,030	50
10233209012	schwarz	15,8	fein	12,0	15,8	35	55	0,035	50
10233209014	schwarz	18,5	fein	14,3	18,5	40	65	0,045	50
10233209016	schwarz	21,2	fein	16,5	21,2	45	75	0,060	50
10233209023	schwarz	28,5	fein	23,0	28,5	55	100	0,100	50
10233209029	schwarz	34,5	fein	29,0	34,5	65	120	0,120	25
10233209036	schwarz	42,5	fein	36,0	42,5	90	150	0,150	25
10233209048	schwarz	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,220	25
10233209106	schwarz	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	10
10233209110	schwarz	13,0	fein	10,0	13,0	20	45	0,030	10
10233209123	schwarz	28,5	fein	23,0	28,5	55	100	0,100	10
10233209112	schwarz	15,8	fein	12,0	15,8	35	55	0,035	10
10233209116	schwarz	21,2	fein	16,5	21,2	45	75	0,060	10
10233209129	schwarz	34,5	fein	29,0	34,5	65	120	0,120	10
10233209136	schwarz	42,5	fein	36,0	42,5	90	150	0,150	10
10233209148	schwarz	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,220	10
10232201006	grau	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
10232201010	grau	13,0	fein	10,0	13,0	20	45	0,030	50
10232201012	grau	15,8	fein	12,0	15,8	35	55	0,035	50



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
10232201014	grau	18,5	fein	14,3	18,5	40	65	0,045	50
10232201016	grau	21,2	fein	16,5	21,2	45	75	0,060	50
10232201023	grau	28,5	fein	23,0	28,5	55	100	0,100	50
10232201029	grau	34,5	fein	29,0	34,5	65	120	0,120	25
10232201036	grau	42,5	fein	36,0	42,5	90	150	0,150	25
10232201048	grau	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,220	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.