

ES EPG/HPG 60 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Best.-Nr. | 2505240000 |
| Typ | ES EPG/HPG 60 HEX 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118519631 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 14. Juni 2023 10:37:21 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe | 22 mm | Tiefe (inch) | 0,866 inch |
| Höhe | 42 mm | Höhe (inch) | 1,654 inch |
| Breite | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 131 g | | |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|------------|---|----------------------------|-----|
| Kontaktart | Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1 | Leiterquerschnitt max. AWG | 5/0 |
|------------|---|----------------------------|-----|

Crimpeinsätze

| | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|-----|
| Crimpbreite | 5 mm | Crimpbreite in mm | 5 |
| Crimpquerschnitt Aluminium | 95+120 | Crimpquerschnitt Kupfer | 150 |
| Kennzahl | 22 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Crimpart/-profil | Sechskantcrimp (Hexagon) | | |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | | 150 mm ² |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|