



Ty-Rap® Hitzebeständige Kabelbinder mit Stahlzunge

Technische Daten

- Klassifikation ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Kabelbinder
- Lieferfarbe**
Hellgrün-transparent
- Material**
Hitzebeständiges Polyamid 6.6
halogenfrei, silikonfrei
- Temperaturbereich**
-40 °C bis +105 °C

Nutzen

- Besitzt alle Vorteile des Standard TY-RAP® und ist zusätzlich erhöht temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

- Einsetzbar in temperaturbelasteten Bereichen wie elektrischen Wärmegeräten oder Heizungsinstallationen



Norm-Referenzen / Zulassungen

- File Nummer: E49405, siehe Tabelle
- Brandverhalten nach UL94 V-2

Ausführung

- Zusatz „M“ in Artikelbezeichnung steht für „hitzebeständig“

Passende Werkzeuge

- Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120
Kabelbinderzange siehe Seite 1009

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	UL Zertifizierung	Länge x Breite mm	Bündel-Ø, mm	Zugbelastbarkeit in N	Stück / VPE
Ty-Rap® Hitzebeständige Kabelbinder mit Stahlzunge						
61723470	TYH 23 M	ja	92,0 x 2,4	2,0 - 16,0	80	1000
61723460	TYH 232 M	ja	203,0 x 2,4	2,0 - 50,0	80	1000
61723440	TYH 24 M	ja	140,0 x 3,6	2,0 - 29,0	130	1000
61723430	TYH 242 M	nein	208,0 x 3,6	2,0 - 50,0	130	1000
61723410	TYH 26 M	ja	284,0 x 3,6	2,0 - 76,0	130	1000
61723420	TYH 25 M	ja	186,0 x 4,8	3,5 - 45,0	220	1000
61723380	TYH 28 M	ja	360,0 x 4,8	3,5 - 102,0	220	1000
61723390	TYH 272 M	ja	222,0 x 7,6	6,0 - 50,0	540	500
61723400	TYH 27 M	ja	340,0 x 7,0	6,0 - 90,0	540	500
61723350	TYH 29 M	ja	771,0 x 6,9	6,0 - 229,0	530	500

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlzunge zum Anschrauben



Nutzen

- Kabelbinder mit Befestigungselement
- Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung

Anwendungsgebiete

- Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten
- Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
- Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor- und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem

Norm-Referenzen / Zulassungen

- File Nummer: E49405, siehe Tabelle
- Brandverhalten nach UL94 V-2

Ausführung

- Auch als UV-beständige schwarze Version erhältlich

Passende Werkzeuge

- Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120
Kabelbinderzange siehe Seite 1009

Technische Daten

- Klassifikation ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
Kabelbinder
- Lieferfarbe**
Naturfarben
- Material**
Polyamid 6.6
halogenfrei, silikonfrei
- Temperaturbereich**
-40°C bis +85°C

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	UL Zertifizierung	Bohrungs-Ø mm	Länge x Breite mm	Bündel-Ø, mm	Zugbelastbarkeit in N	Stück / VPE
Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlzunge zum Anschrauben							
61715420	TY 33 M	ja	2,8	102,0 x 2,3	2,0 - 16,0	80	1000
61715480	TY 34 M	ja	4,2	151,0 x 3,5	2,0 - 29,0	180	1000
61720000	TY 635 M	ja	3,5	198,0 x 4,7	3,5 - 45,0	220	1000
61715540	TY 35 M	ja	4,8	199,0 x 4,7	3,5 - 45,0	220	1000
61720070	TY 1435 M	ja	6,3	198,0 x 4,7	3,5 - 45,0	220	1000
61715600	TY 37 M	ja	6,3	356,0 x 7,7	6,0 - 90,0	540	500

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.