








## Heißluftdüsen

### Alle vier Seiten beheizt (Typ NQ)

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Länge X	Breite Y	
T005 87 368 39	<b>NQ05</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	10,7 mm	10,7 mm	
T005 87 368 38	<b>NQ15</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	14,5 mm	10,0 mm	
T005 87 368 18	<b>NQ10</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	14,8 mm	14,8 mm	
T005 87 368 37	<b>NQ20</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	15,5 mm	13,0 mm	
T005 87 368 14	<b>NQ25</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	18,0 mm	18,0 mm	
T005 87 507 21	<b>NQ30</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	17,5 mm	23,5 mm	
T005 87 368 07	<b>NQ35</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	20,5 mm	20,5 mm	
T005 87 368 80	<b>NQ</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	24,0 mm	12,0 mm	
T005 87 368 04	<b>NQ40</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	26,0 mm	26,0 mm	
T005 87 368 33	<b>NQ45</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	31,3 mm	31,3 mm	
T005 87 368 91	<b>NQ50</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	36,0 mm	36,0 mm	
T005 87 368 90	<b>NQ55</b>	Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt	43,0 mm	43,0 mm	