

**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!  
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: [www.work-psa.de/feedback](http://www.work-psa.de/feedback)



**Gebrauchsanleitung / Instructions for use**

**Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks**

		EN 420:2003	EN 388:2016	EN 511
Artikel/Item:	<b>SecuGrip® CS Sommer / Summer Version</b>			
Artikel-/Item-No.:	42009, 42010, 42011 Größen/Sizes: 9, 10, 11			
Material:	Schutzhandschuhe aus premium Synthetik-Leder mit Sicherheitsstulpe Premium synthetic leather protection gloves with safety cuff	<b>2122X</b>		
Artikel/Item:	<b>SecuGrip® CS Winter / Winter Version</b>			
Artikel-/Item-No.:	43009, 43010, 43011 Größen/Sizes: 9, 10, 11			
Material:	Schutzhandschuhe aus premium Synthetik-Leder mit Sicherheitsstulpe und Fütterung Premium synthetic leather protection gloves with safety cuff and winter lining	<b>2121X X2X</b>		

**Eigenschaften / Characteristics**

- Leistungsfähiges Synthetik-Leder / Powerful synthetic leather
- Hohe Fingerbeweglichkeit, gutes Tastempfinden / High dexterity
- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / Protection against mechanical risks
- Praktischer Velcro®-Verschluss für sicheren Sitz / Velcro® for convenient fit
- Chromatfrei und nicht abfärbend / Free from chrome and no colour perspiration
- Hochwertige Verarbeitung und Passform / Premium design and fit
- Lange Standzeit wegen dunkler Farbe / Dark colour for long durability
- Schutz vor Kälte bis / Protection against cold up to -50 °C (Winter Version)

**Benutzung / Use**

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

**Lagerung / Storage**

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - max. 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon). In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).

**Entsorgung / Disposal**

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.

**Reinigung / Cleaning**

Reinigung bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen, mehrfach wiederverwendbar. Cleanable at a temperature of max 40 °C by using neutral detergent, reusable.

**Hinweis / Note**

Die oben benannten mechanischen Eigenschaften wurden sowohl vor als auch nach der maximalen Reinigung ermittelt. Dies bedeutet, dass sich durch das Waschen der Produkte die mechanischen Eigenschaften nicht verschlechtern.

The above mentioned mechanical performance levels have been determined before and after maximum cleaning. This means mechanical performance of the products will not be influenced in a negative way by washing process.

**Prüfkriterien der EN 388 / Test criterions of EN 388**

EN 388	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	< 10	10	25	50	75	
	4. Durchstichkraft (Newton)	< 20	20	60	100	150	
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
	6. Stoßschutz	P = geprüft					

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	< 100	100	500	2000	8000	
2. Cut resistance (parameter)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	< 10	10	25	50	75	
4. Puncture resistance (Newton)	< 20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

**Prüfkriterien der EN 511 / Test criterions of EN 511**

EN 511	Prüfung	Leistungsstufen				
		0	1	2	3	4
	A. Konvektive Kälte (m² K/W)	-	>=0.10 <0.15	>=0.15 <0.22	>=0.22 <0.30	>=0.30
	B. Kontaktkälte (m² K/W)	-	>=0.025 <0.050	>=0.050 <0.100	>=0.100 <0.150	>=0.150
	C. Wasserdichtheit	Level 0 = Nein, Level 1 = Ja				

Criterion	Index				
	0	1	2	3	4
A. Convective cold (m² K/W)	-	>=0.10 <0.15	>=0.15 <0.22	>=0.22 <0.30	>=0.30
B. Contact cold (m² K/W)	-	>=0.025 <0.050	>=0.050 <0.100	>=0.100 <0.150	>=0.150
C. Waterproof	Level 0 = No, Level 1 = Yes				

**Zertifizierungsstelle / Notified Body**

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 0075 CTC

**Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

Deutschland / Germany  
Kroschke sign-international GmbH, Kroschkestr. 1, 38112 Braunschweig  
Tel. +49 (0) 531 / 318-318, Fax +49 (0) 531 / 318-151, [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

Österreich / Austria  
Kroschke Ges.m.b.H., Inkustr. 1-7, 3400 Klosterneuburg  
Tel. +43 (0) 2243 / 3 457 457, Fax +43 (0) 2243 / 3 457 444, [office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)