


EVT002



Made in Germany



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

–

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung	[V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4
Schutzklasse		II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100 *)
Schutzart		IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung		gerade
Werkstoff Griffkörper		Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	[Nm]	0,6...1,5
Gewicht	[kg]	0,373



Elektrischer Anschluss

Anschluss		PVC-Kabel / 10 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe		orange

Anschlussbelegung

Adernfarben

- BK schwarz
- BN braun
- BU blau
- WH weiß



Bemerkungen

Bemerkungen	*) cRUUs: max. 50 °C
-------------	----------------------