

Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 30W gelb/cw Bosch kompatibel



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	2700
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell.

LED: 30Watt

Abstrahlwinkel: 120°

Kelvin: 5500-6000K

Lumen: 2700, 90lm/W

Input voltage: DC 18V

Dimmbar: ja (in 3 Schritten)

CRI:>80

Ladezeit: von Akku abhängig

Laufzeit: von Akku abhängig

Lichtfarbe: Kaltweiss

Gehäuse: Alu Spritzguss in gelb

Arbeitstemperatur: -20°C bis +55°C

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: (l*b*h) 220*200*345mm

Adapter input: 100-240V AC 50/60HZ

Lieferumfang:

Im Paket ist ein Strahler mit einem Ladekabel, jedoch KEIN Akku.

Akku siehe Zubehör

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	3 Stufen
Grösse:	220*200*345
LED - Gehäusefarbe:	gelb/schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium/Stahl
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	2700
Schutzklasse:	IP44
Volt:	18V Akku
Gewicht:	0.1 Kg

Weitere Bilder





Zubehör

Art.-Nr.	Name
159451	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 20W zub BOSCH kompatibel AKKU S
159454	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 30W zub BOSCH kompatibel AKKU M
159455	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 50W zub BOSCH kompatibel AKKU L
121275	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 30W zub. Ersatz-Netzteil