

Artikelnummer: 55581

Kurzbeschreibung: Starmix professionele krachtige stofzuiger GS 2078 PZ

Langbeschreibung: Starmix professionele krachtige stofzuiger GS 2078 PZ: Profi-Powerzuiger GS Starmix met 78 liter grote rvs tank GS-zuiger voor grote oppervlakken- en machinereiniging. Deze speciale nat-/droogzuiger is uitgevoerd met een grote stalen tank, 2 sterke motoren voor de grootste zuigkracht en kenmerkt zich door zijn spreekwoordelijke robuustheid en duurzaamheid. Met een kieponderstel en duwbeugel en uitgerust met veelzijdig toebehoren, is dit apparaat geschikt voor veeleisende reinigingen.

- zuigkracht: max. 2400 Watt
- max. luchtstroom/max. onderdruk l/s/mbar: 108/205
- volume tank: max. 78 l brutto, 57 l stof, 50 l water
- lengte netsnoer: 8,5 m
- afmetingen: b 615 x l 630 x h 970 mm
- gewicht: 23,5 kg
- actieradius: 11,7 - 12,7 m

Toebehoren (incl.):

- 1 x zuigslang (a[~] 35 mm, 3,2 m)
- 1 x greepbuis, rvs met luchttoevoerschuiif
- 2 x rvs-zuigbuis, elk 500 mm
- 1 x voegenzuigmond, 370 mm lang
- 1 x zuigpenseel
- 1 x zuigmond met harde vloer- en waterinzet

