


E10154



Anschlagstößel

LIMIT PLUNGERS IE



1 Beweglicher Bolzen mit Federrückführung Anschlaghub 1,5mm, Ø 5,5mm

Einsatzbereich	
Ausführung	für Bauformen, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	36,6
Werkstoffe	Anschlagstößel: Automatenstahl; Anschlagbolzen: 1.0503 (Stahl / C45K) stirnseitig gehärtet; Überwurfmutter: Messing vernickelt
Betätigungskraft [N]	4,9...7845
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück