

HSM SECURIO B26

4,5 x 30 mm + Öler

HSM®



Artikelnummer	18031110	Durchsatzleistung pro h	30 kg
EAN Code	4026631046312	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	Leistungsaufnahme des Motors	500 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Spannung	230 V
Schnittbreite	4,50 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	30,00 mm	Tiefe	397,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	14 - 16 Blatt	Breite	497,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	17 - 19 Blatt	Höhe	676,0 mm
Eingabebreite	280,0 mm	Gewicht	27,8 kg
Behälter-/Auffangvolumen	55,0 l	Farbe	weiss
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.