

# ROLINE Industrie Switch 7x RJ-45, 1x SC, unmanaged

<b>Artikelnummer</b>	21.13.1152
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.13.1152
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990176700



## Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - 7x 10/100Base-T und 1x 100Base-FX Multimode
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- DIN Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: +7 bis +30VDC: 6.5W (max.)
- Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Fast Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Netzwerkstandard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Anzahl Ports gesamt	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	7
Fast Ethernet Ports Fiber	1
Bauform	Hutschiene

Management	nein
Stackable	nein
Abmessungen (HxBxT)	106 x 40 x 140 mm
Netzteil (extern/intern)	extern
Netzanschluss	Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Höhe	106 mm
Breite	40 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	547.17 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.639 kg