

## NV Halogenglühlampe 50,67x45mm, GU5,3 24V 20W 38° mit Frontglas

Artikel-Nr. 42088


Lampenleistung:	20 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	38 °
Farbtemperatur:	3000 K
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	51 mm
Gesamtlänge:	45 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Lichtstärke:	700 cd
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV Halogenglühlampe 50,67x45mm Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas, Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzklasse: B

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.