

Artikelnummer: 156896

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8185, B 1500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8185, 4 Schubladen, 1 Schrank mit Tür, inklusive Schraubstock: Diese Werkbank Serie 8185 verfügt über vier verschieden hohe Schubladen und einen Schrank mit abschließbarer Einschiebetür. Die Werkbank Serie 8185 wird inklusive Schraubstock geliefert. Die robuste Werkbank Serie 8185 verfügt über eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Die Oberfläche der Arbeitsplatte ist bereits geschliffen und geölt, sodass die Werkbank direkt zum Einsatz kommen kann. Zudem bietet dieses Modell 8185 zwei 120 mm hohe Schubladen und zwei 150 mm hohe Schubladen. Jede hat bei gleichmäßiger Verteilung der Last eine Tragkraft von 100 kg. Als praktisch erweist sich auch der Schrank mit Einschiebetür. Diese ist dank Zentralverriegelung auch abschließbar. Die Werkbank Serie 8185 wird mit einem Schraubstock der Backenbreite 120 mm geliefert. Noch mehr Stauraum bietet der 4-seitige Auflagenrahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die Werkbank Serie 8185 ist mit einer Tiefe von wahlweise 700 mm oder 900 mm lieferbar. Auch können Sie bei den Breiten zwischen 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und 2000 mm wählen. Die Werkbank trägt insgesamt eine Flächenlast von 1250 kg und wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagenrahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) Inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376217158