



## Ampoule halogène HALOPIN® PRO, culot: G9

Dimensions très petites pour un nouveau design révolutionnaire!


- classe d'efficacité énergétique: G
- durée de vie: 2.000 heures
- forme: hélice
- gradable: oui
- tension: 230 Volt
- lieu d'installation: au choix
- lumière ECO brillante
- design solide grâce à la technique à picots innovantes
- sans transformateur
- avec filtre UV
- lumière brillante
- usage dans des luminaires ouverts selon IEC 60598-1
- rempli les conditions IEC 60432-2 grâce à la fonction de sécurité intégrée

### Exemples d'utilisation:


- éclairage général
- éclairage pour travailler
- éclairage d'accentuation
- éclairage pour la lecture
- éclairage de table à manger
- éclairage de miroir
- éclairage d'ambiance



Visuel de référence: Ampoule halogène HALOPIN® PRO



Label d'efficacité énergétique 63000273



Label d'efficacité énergétique 63001067

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
20 watts		235 lm	100 Ra	2.700 K (blanc chaud)	20 kWh / 1.000h	G	14 mm	43 mm	945273	63001067
33 watts		460 lm	100 Ra	2.700 K (blanc chaud)	35 kWh / 1.000h	G	14 mm	43 mm	208668	63000273