

**UHU**

## Montagekleber POLYMAX EXPRESS TRANSPARENT

- universeller Montagekleber und Dichtstoff auf der Basis UHU Polymer-Technologie
- für Innen- & Außenbereich
- glasklare Formel: 100% transparent
- mit Expressformel für einen superschnellen Starkeaufbau
- lösungsmittelfrei
- hohe Endfestigkeit
- wasser-, witterungs- und UV-beständig
- temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- fugenfüllend und überstreichbar
- dauerhaft flexibel und schrumpft nicht

### Anwendungsbeispiele:

- ideal für transparente Materialien & sichtbare Verklebungen
- universell für alle Materialien und Oberflächen einsetzbar
- geeignet zur Montage von Elementen aus Metall, Holz, Spanplatten, Kork, Styropor, Beton, (Natur-)Stein, Keramik, Kunststoffen wie PVC & ABS etc.
- ideal zur Montage von Treppenstufen, Glas- und Spiegelscheiben, Metallplatten und -leisten
- ideal zur Montage von Paneelen, Blend- und Fußleisten,
- ideal zur Montage von Dämm- und Trockenausbauplatten im Innenausbau, Fassaden- und Deckenbau
- ideal zum Abdichten von Fugen, Nähten und Rissen im Bad / Naßraum (Badewanne, Duschkabine, Waschbecken)
- ideal zum Abdichten in der Küche (Arbeitsplatte, Spüle)
- ideal zum Abdichten an Dächern, Dachrinnen und Anschlussblechen



Montagekleber POLYMAX EXPRESS, 115 g



Montagekleber POLYMAX EXPRESS, 300 g



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Inhalt	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Montagekleber POLYMAX POWER ENDFEST	Kartusche	300 g	glasklar	47855	5664556
	Tube	115 g	glasklar	47845	5664560