

## Rollcart chariot d'entrepôt

force 150 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 630 x 470  
mm, structure en acier/bois (soudé)  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures coloris RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158190



## Rollcart Chariot d'entrepôt




### Force 150 kg

chariot d'entrepôt

- force 150 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 630 x 470 mm
- hauteur x longueur x largeur 1045 x 1210 x 480 mm
- plateau(x) avec cadre en acier, plateau inférieur en bois
- structure en acier/bois (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot d'entrepôt	norme européenne	non
charge	150 kg	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	630-1040 mm	rehausses	aucune
largeur de plateau	470 mm	poignée	1 pièce
hauteur	1045 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	4 pièce	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier, plateau inférieur en bois	Ø de roue	125 mm
longueur	1210 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur	480 mm	matériau de boîtier	acier
pneumatique	TPE	surface	finition peinture époxy
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	couleur	bleu gentiane // RAL5010
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier/bois	Poids	34 kg

## Accessoires

158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal