

bacs multi-usages

hauteur x longueur x largeur 340 x 800 x 400 mm, capacité 76 l, en polypropylène en bleu pigeon, parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties



Numéro d'article: 201610



Bacs multi-usages

avec couvercle rabattable à charnières



bacs multi-usages

- hauteur x longueur x largeur 340 x 800 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 303 x 740 x 367 mm
- capacité 76 l
- force 35 kg / capacité de gerbage 200 kg
- Norme européenne
- en polypropylène en bleu pigeon
- parois pleines
- fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- Gerbages avec couvercle ouvert
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- 5 années de garantie






| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | soubassement | plein |
| norme européenne | oui | charge | 35 kg |
| capacité | 76 l | capacité de gerbage | 200 kg |
| hauteur | 340 mm | couvercle | oui |
| hauteur intérieure | 303 mm | type de couvercle | Couvercle à charnière en 2 parties |
| longueur | 800 mm | couvercle angle d'ouverture | 270 ° |
| longueur intérieure | 740 mm | système de fermeture | plombs |
| largeur | 400 mm | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| largeur intérieure | 367 mm | convient pour aliments | oui |
| matériau | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| recyclable | oui | considération comme matière dang | non |
| gerbable | oui | dispositif de support | poignées |
| gerbable avec couvercle | oui | couleur | bleu pigeon |
| emboîtable | oui | quantité minimale | 1 |
| pliable | non | garantie | 5 années |
| structure de cloison | fermé | Poids | 4,96 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 201626 |  | plombs, pour bac gerbable |
| 201627 |  | Porte-étiquettes pour récipient grand volume |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diabie à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 528205 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |