

hofe

rayonnage pour bouteilles - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1750
x 1060 x 335 mm, charge max. par
tablette 35 kg, 7 niveaux avec casier
à bouteille, utilisation unilatéral -
conçu pour un montage mural,
montants avec revêtement en
RAL7035 gris clair, niveaux avec
revêtement en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 228370

hofe
REGALSYSTEME



hofe Rayonnage pour bouteilles

Champ de base

rayonnage pour bouteilles - rayonnage départ




- idéal pour stockage horizontal des bouteilles dans restauration, hôtels ou cavistes
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1060 x 335 mm
- pour 133 flacons*
- charge max. par tablette 35 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 7 niveaux avec casier à bouteille
- Réglable au pas de 25 mm
- réglable pour un entreposage droit ou incliné. en cas de stockage en position inclinée, les turbidités résultantes peuvent descendre et le bouchon est maintenu humide de l'intérieur, afin d'éviter qu'il ne sèche et se rétracte
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté

- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement
- *capacité avec stockage des bouteilles sur deux rangées

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	300 mm
type de rayonnage	rayonnage pour bouteilles	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	casier à bouteille
champ de rayonnage	rayonnage départ	fonction tablettes/niveaux	réglable pour entreposage en position inclinée
convient pour (secteurs)	restauration, hôtels, cavistes	tablette réglable au pas	25 mm
convient pour (application)	stockage horizontal des bouteilles	surface de tablette	a. revêtement
matériau	acier	surface de montant	a. revêtement
hauteur	1750 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	1060 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
profondeur	335 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
capacité	133 flacons	livraison	démonté
charge maxi par tablette	35 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	Poids	36,348 kg
largeur de compartiment	1000 mm		

Accessoires

228366		rayonnage pour bouteilles - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm, charge max. par tablette 35 kg, 7 niveaux avec casier à bouteille, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en RAL7035 gris clair
228374		casier à bouteille pour rayonnage pour bouteilles, largeur 1000 mm, en acier avec revêtement coloris RAL7035 gris clair
228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion