

Cascoo roulette fixe

force 200 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243399



roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	50 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	0,8 kg