

Scangrip

Tête de lampe d'inspection MULTILIGHT CONNECT FLEX

convient pour pour poignée de
lampe de travail, Ampoule : DEL
COB, angle de rayonnement 110 °

Numéro d'article: 254544



Tête de lampe d'inspection

- convient pour pour poignée de lampe de travail
- hauteur x longueur x largeur 41 x 244 x 41 mm
- Ampoule : DEL COB
- durée d'éclairage 12,5 - 26 h
- angle de rayonnement 110 °
- Pivote dans tous les sens
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	exécution tête de lampe	Pivote dans tous les sens
type de lampe	Tête de lampe d'inspection	longueur	244 mm
convient pour (produit/matériau)	Poignée de lampe de travail	hauteur	41 mm

type d'ampoule	DEL COB	largeur	41 mm
Durée d'éclairage	12,5-26 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	375-750	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
avec variateur	oui	garantie	3 années
angle de rayonnement	110 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	METABO/CAS	Poids	0,12 kg
capacité de batterie	5,2 Ah		

Accessoires

254540



Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil