

META

rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1507 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 479927



Das Lagersystem



META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

Rayonnage suivant

rayonnage grande largeur





- rayonnage suivant
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1507 x 650 mm
- charge maximale par élément 4350 kg
- charge max. par tablette 600 kg
- largeur x profondeur compartiment 1400 x 650 mm
- 5 niveaux avec platelage en acier
- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural


- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | renfort par poutres |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | stabilité des tablettes / niveau | entretoise centrale |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | tablette réglable au pas | 50 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | utilisation | unilatéral |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises encombrantes | surface de tablette | galvanisé |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 3000 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 1507 mm | alignement angle d'installation | droit |
| profondeur | 650 mm | soubassement | pied (chevillable) |
| charge maxi par tablette | 600 kg | exécution couleur | galvanisé |
| largeur de compartiment | 1400 mm | volume de livraison | rayonnage suivant avec 1 échelle avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément | 4350 kg | livraison | démonté |
| profondeur de compartiment | 650 mm | garantie | 5 années |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce | Poids | 87,288 kg |
| type tablette/niveau | platelage en acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 150076 |  | ancre à visser pour rayonnage grande largeur |
| 479971 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1907 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 480008 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2307 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 5 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 480052 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2707 x 650 mm, charge max. par tablette 490 kg, 5 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec |

| | | |
|--------|---|---|
| | | revêtement en zinc anti-corrosion |
| 480085 |  | tablette avec panneau en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1400 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 600 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |