

drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 12 m, conique, diamètre supérieur/inférieur 60 /]135 mm, hissage via guidage de câble intérieur, dispositif verrouillable, en aluminium argent anodisé, avec fixation au sol basculante

Numéro d'article: 532750



Drapeau et mât

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 12 m
- conique, diamètre supérieur/inférieur 60 /]135 mm
- hissage via guidage de câble intérieur, dispositif verrouillable
- en aluminium argent anodisé
- avec fixation au sol basculante

Détails techniques

équipement d'extérieur	drapeau et mât	exécution dispositif de hissage	verrouillable
matériau	aluminium	potence	sans potence
hauteur	12 m	verrouillable	oui
diamètre	60-135 mm	surface	argent anodisé
forme de drapeau et mât	conique	type de fixation	fixation au sol
dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	Poids	50,91 kg

Cela s'adapte aussi ...

303308



potelet de style, forme angulaire avec tête hémisphérique, hauteur x largeur x profondeur 1160 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, modèle fixe, à cheviller

567219



Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion