



3 Form

- A mit Markierungspfeil
- B neutral, ohne Markierung oder Skala
- S mit Skala 0...9
20 Teilstriche

4 Kennziffer

- 1 mit Druckschraube
- 2 mit Spannzange

1	2	2	d₁	d₂ H8 Bohrung	d₃ Zange	d₄	d₅	d₆	d₇	h₁	h₂	h₃	h₄	Länge l	t	
			22	B 5	-	-	16	14	M 4	20	22	16	4,3	8	12,5	-
			27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4,3	9	14	14
			34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4,2	10	15	17
			42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20

Ausführung

- Aluminium eloxiert, schwarz
- Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- Spannzange / Sechskantmutter Messing
- Edelstahl-Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen
siehe auch Bestell-Schema → Seite 326

Hinweis

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes „Einstellen“ der Ausführung mit Skala oder Markierungspfeil.

Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die „alufarbenen“ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ → Seite 326 zu verwenden.

siehe auch...

- Drehknöpfe GN 626 (Kunststoff) → Seite 334
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 346

Bestellbeispiel

GN 726.1-42-B10-A-1

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ (d ₃) |
| 3 | Form |
| 4 | Kennziffer |