

Roll- & Schnitt-Schneidemaschine 442



- Komfortable Roll- & Schnitt-Schneidemaschine für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Geschliffenes Rundmesser
- Geschliffenes Untermesser
- Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl
- Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf
- Automatische Pressung an der Schnittstelle
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Rückanschlag
- Einfacher Messerkopf-Wechsel


Artikelnummer: 00442-20420

EAN: 4007885004426


Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg
442	510	A3	3,5	35	710 x 384	5,1



Professioneller Einsatz:
Rationelles Arbeiten mit exaktem Schnitt



Schnittlänge 510 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Schnitthöhe 35 Blatt



Tischgröße Außenmaß 710 x 384 mm



GS DGVV geprüft



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle


Roll- & Schnitt-Schneidemaschine 442



Einfacher Messerkopfwechsel sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe



Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar



Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit



Ergonomischer Schneidekopf für eine komfortable Bedienung der Schneidemaschine