


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2441 Zware tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007. 4 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	270, 585, 900, 1218
Totale lengte (mm)	1197
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	1218
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	78
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976424415