

Produktinformation

38 21 200

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- 40° gewinkelte, flach-runde Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet


Mechanikerzange

DIN ISO 5745



| Allgemein | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 38 21 200 |
| EAN | 4003773035176 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 175 g |
| Abmessungen | 200 x 47 x 13 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 3,0 mm |
| Spitzendicke (T2) | 2,5 mm |
| Backenlänge (L3) | 73,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 17,5 mm |
| Kopfwinkel | 40 ° |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten