

## Broszura informacyjna

# 97 99 220

- Zawartość: 100 szt.
- Nieizolowane

## Końcówki kablowe oczkowe

100 szt.

DIN 46234



Ogólna	
Nr art.	97 99 220
EAN	4003773076308
Norma	DIN 46234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Śruby	10 mm
wymiar przewodu	4 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	12 — 10
Ilość	100
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane
	Ø 10 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*