

## Lacont PE-opvangbak

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 575 x  
2450 x 1450 mm, Gemaakt met  
rooster van polyethyleen in zwart

Artikelnummer: 159944



## Lacont Opvangbak

### voor IBC

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 575 x 2450 x 1450 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster

opvangvolume	1000 l	materiaal rooster	polyethyleen
capaciteit	2 x IBC	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
hoogte	575 mm	stapelbaar	nee
breedte	2450 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1450 mm	gewicht	119 kg
materiaal	polyethyleen		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm