

## Krause verrijdbaar vouwtrapje Monto® Rolly®

van aluminium in blauw, bordes  
hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2  
treden met antislipprofiel (incl.  
bordes), onderbouw met 4  
geveerde wielen

Artikelnummer: 203395



## Krause Verrijdbaar vouwtrapje Monto® Rolly®

verrijdbaar vouwtrapje





- van aluminium in blauw
- bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m
- 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- Stevige stand bij belasting
- onderbouw met 4 geveerde wielen
- gewicht 2 kg
- conform DIN EN 14183
- TÜV getest
- 8 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	verrijdbaar vouwtrapje	verrijdbaar	ja
materiaal	aluminium	kleur	blauw
hoogte sokkel	0,44 m	in-/uitklapbaar	ja
diepte sokkel	20 mm	onderbouw	4 geveerde wielen
treden aantal	2 x 2	norm	DIN EN 14183
type trede/sport	treden met antislipprofiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	garantie	8 jaar
trapje functie	Stevige stand bij belasting	gewicht	2 kg

## Dit past ook bij ...

215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
222735		universele doek, van microvezel in blauw, lengte x breedte 400 x 400 mm
223771		ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing