

VARIOfit kastwagen

draagvermogen 500 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1045 x 685 mm, 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden, onderstel in RAL7016 antracietgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 226023



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kastwagen met draadgaas wanden

kastwagen


- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1810 x 1115 x 810 mm
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1045 x 685 mm
- 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden
- onderstel in RAL7016 antracietgrijs
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager

- zwenkwielen met EasySTOP
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	type deur	dubbele vleugel deur
type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal	staal	banden	TPE
draagvermogen	500 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
lengte laadvlak	1045 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	685 mm	wiellager	kogellager
hoogte	1810 mm	elektrisch geleidend	nee
lengte	1115 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	810 mm	kleur	antracietgrijs // RAL7016
etages aantal	1 stuks	garantie	12 jaar
etage-inrichting	recht		1 stuks
wandtype	Draadgaaswand	gewicht	117,5 kg
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden		

Gerelateerde Producten

401868		inlegbodem voor kastwagen, lengte x breedte 1045 x 685 mm, van hout in decor beuken
--------	---	---

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
323269		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
551220		golfkartonnen vouwdoos, van doos in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 600 x 400 mm