

Hymer trapladder 4126

trap eenzijdig, 4 treden met profiel (incl. bordes), standhoogte 0,88 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,64 m, van aluminium

Artikelnummer: 231313



HYMER



trapladder







- trap eenzijdig
- 4 treden met profiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,88 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,64 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door verstevigende schoren bij stootbord
- uitgerust met bak en emmerhaak
- emmerhaak met 10 kg draagvermogen
- bak van kunststof
- antislip ladderschoenen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium

- opgesteld hoogte x breedte 1490 x 440 mm
- gewicht 4,9 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	platformladder	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	trapladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte paal	1,64 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	0,88 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
breedte sokkel	250 mm	draagvermogen emmerhaak	10 kg
diepte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
	2,88 m	materiaal bak	kunststof
treden aantal	4	versteviging	verstevigende schoren bij stootbord
type trede/sport	treden met profiel	onderbouw	antislip ladderschoenen
diepte trede	80 mm	norm	EN 131
hoogte	1490 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	440 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	4,9 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE