

verrijdbare vatenheffer

Secu Ex

draagvermogen 300 kg, met vatenklem, onderwagen smal, breedte binnen 253 mm, zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm, hefhoogte 120 - 700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood



Artikelnummer: 235774



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- met vatenklem
- onderwagen smal, breedte binnen 253 mm
- zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm
- hefhoogte 120 - 700 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood
- hoogte x lengte x breedte 1635 x 1233 x 1216 mm
- gewicht 150 kg
- beschermklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig hefwagen

diameter vorkwiel 85 mm

hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	vatenklem
draagvermogen	300 kg	hoogte	1635 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200/220 liter vat	breedte	1216 mm
hefhoogte	120-700 mm	wijdte (li.)	253 mm
heffing per trapbeweging met ped	24 mm	lengte	1233 mm
bediening heffing	handmatig met pedaal	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
onderwagen uitvoering	smal	kleur	rood
type vat	stalen en kunststof vaten	garantie	5 jaar
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	explosieveiligheidsklasse	EX II 2G IIB T4
diameter zwenkwielen	125 mm	gewicht	150 kg