

montagetafel

hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 600 mm, blad van hout, 4-voetonderstel van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 legborden

Artikelnummer: 239991



montagetafel






- hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 600 mm
- draagvermogen 700 kg, per legbord 350 kg
- blad van hout
- 4-voetonderstel van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouwelementen: 2 legborden
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype	tafel	tafel uitrusting	2 legborden
type tafel	montagetafel	materiaal plaat	hout
hoogte	900 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
breedte	1500 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	kunststof coating
draagvermogen	700 kg	kleur onderstel	gentiaanblauw // RAL5010

draagvermogen legbord	350 kg	levering	gedemonteerd
in hoogte verstelbaar	nee	gewicht	24,5 kg
elektrisch geleidend	nee		

Dit past ook bij ...

215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
215843		elastiek, lengte x breedte 90 x 6 mm, van rubber in bruin
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
217187		verzendhoes, druk "Pakbon-factuur/Packing list-Invoice", binnen lengte x breedte 130 x 230 mm, Van 60 µm dik polyethyleen
233793		Rubber hamer, 500g