

## Casco roulette pivotante



force 150 kg, diamètre 50 mm,  
longueur moyeu 36 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Palier de pivotement, jante en  
Acier, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243652

roulette pivotante

- force 150 kg
- diamètre 50 mm
- longueur moyeu 36 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 75/61x51/45 mm
- jante en Acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	150 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	36 mm

Diamètre de roue	50 mm	distance trou de vis	75/61x51/45 mm
matériau de jante	Acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,55 kg