


TROAX élément mural pour grille de protection de machine

hauteur x largeur 1250 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm), en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505813



TROAX Panneau pour protection grillagée de machines

Exécution spéciale

élément mural pour grille de protection de machine

- hauteur x largeur 1250 x 800 mm
- grille 100 x 20 x 3
- exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm)
- montage et démontage simples grâce au système de fixation SMART-FIX
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
- conforme aux normes UE en vigueur















Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	fonction cloison démontable	montage et démontage simples grâce au système de fixation SMART-FIX
équipement de sécurité	grille de protection de machine	profilé	tube carré




élément de grillage	élément mural	matériau	acier
largeur	800 mm	surface	laqué
hauteur	1250 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
hauteur de maille	100 mm	modèle	Extra
largeur de maille	20 mm	norme	norme UE
épaisseur du fil	3 mm	Poids	7,8 kg
équipement cloison démontable	exécution spéciale (cadre 20 x 30 mm)		

Accessoires

505729		équipement de sécurité, pour parois grillagées
505854		support pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 x 60 mm, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine
508489		barrettes de compensation, pour grille de protection de machine, hauteur x largeur x profondeur 1250 x 30 x 20 mm
523750		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Verrouillage encliquetage, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523751		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Verrouillage encliquetage, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523752		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523753		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523754		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523755		porte à battants pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523763		double porte battante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1600 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523764		double porte battante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 2000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523765		double porte battante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1600 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

523766		double porte battante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 2000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523772		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Verrouillage encliquetage, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523773		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Verrouillage encliquetage, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523774		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523775		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec serrure à cylindre, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523776		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 800 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
523777		porte coulissante pour grille de protection de machine, hauteur x largeur 1400 - 2200 x 1000 mm, grille 100 x 20 x 3, verrouillable avec Safe Lock, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang