


## regalwerk magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x  
1695 x 526 mm, vaklast 250 kg, 5  
niveaus met houten vloer,  
opstelhoek recht, gebruik tweezijdig  
- flexibele opstelling vrijstaand in de  
ruimte mogelijk, staanders met  
corrosiebeschermende zinklaag

**Artikelnummer: 525286**



[REGALWERK]



## regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld





- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1695 x 526 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1695 x 500 mm
- 5 niveaus met houten vloer
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

|                             |                              |                                  |   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype                  | stelling                     | in hoogte verstelbaar legbord    | 25 mm   |
| stellingtype                | magazijnstelling             | gebruik                          | tweezijdig  |
| stellingsysteem             | kliksysteem                  | legbord-/niveautype              | houten vloer  |
| stellingveld                | aanbouwveld                  | oppervlak standaard              | verzinkt  |
| geschikt voor (branches)    | archiefruimtes en magazijnen | oppervlak traversen              | verzinkt  |
| materiaal                   | staal                        | opstelhoek uitrichting           | recht   |
| hoogte                      | 2000 mm                      | stabiliteit/versteviging/schoren | stabiliteitsliggers                                       |
| breedte                     | 1695 mm                      | inhoud levering                  | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| diepte                      | 526 mm                       | kleur uitvoering                 | verzinkt  |
| vaklast                     | 250 kg                       | levering                         | voorgemonteerd  |
| veldlast                    | 2000 kg                      | certificering                    | GS // RAL-keurmerk  |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks                      | garantie                         | 5 jaar  |
| vakbreedte                  | 1695 mm                      | gewicht                          | 83,82 kg  |
| vakdiepte                   | 500 mm                       |                                  |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 525279 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 875 x 526 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 525281 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1005 x 526 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525283 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1285 x 526 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525377 |  | houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1695 x 500 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203393 |    | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen  |
| 213058 |    | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm  |
| 215547 |    | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit  |
| 216063 |    | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm   |
| 324647 |    | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel  |
| 520053 |    | hoekbescherming, vorm cirkel, lengte x diameter 1000 x 40 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend   |
| 526019 |    | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder   |
| 532431 |   | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten   |