

Miltex vloerrooster Yoga Roll Oil

metergoed, hoogte x breedte 15 x 600 mm, max. lengte 10000 mm, van PVC in zwart, bestendig tegen olie en chemicaliën

Artikelnummer: 632161



YOGA
ROLL
OIL



Miltex Rolbaar vloerrooster Yoga Roll Oil

vloerrooster

- geschikt voor natte en droge ruimtes
- metergoed
- hoogte x breedte 15 x 600 mm, max. lengte 10000 mm
- van PVC in zwart
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- temperatuurbestendig -23 tot +60 °C
- antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest













Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	max. lengte	10000 mm
vloerbedekking	vloerrooster	elektrisch geleidend	nee
confectionering	metergoed	moeilijk ontvlambaar	nee
geschikt voor (branches)	natte en droge ruimtes	temperatuurbestendigheid	-23 tot +60 °C

materiaal loopvlak	PVC	bestendigheid	oliën, chemicaliën
kleur	zwart	norm	antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest
hoogte	15 mm	gewicht	4,6 kg
breedte	600 mm		

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw