



PROFESSIONELLE FEATURES, EIN FLEXIBLES PAPIERMANAGEMENT UND GERINGE ABMESSUNGEN: DIE LASERDRUCKER DER L5000ER SERIE SIND BESTENS FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ GERÜSTET.

- Bis zu 40 Seiten/Minute
- Professionelles Papiermanagement mit zahlreichem optionalen Zubehör
- Verarbeitung von Dokumenten im DIN A6 Format
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von bis zu 305 €
- 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie



Professionelles Papiermanagement

Mit dem optionalen Papiermanagement-Zubehör passen Sie die leistungsstarken Modelle der L5000er Serie flexibel Ihren Bedürfnissen an.



250 Blatt Kassette (LT-5500)

Bis zu zwei weitere 250 Blatt Papierkassetten können an die Laserdrucker der L5000er Serie angesetzt werden. Große Flexibilität auf kleiner Stellfläche.



520 Blatt Kassette (LT-6500)

Mit der L5000er Serie ist der Einsatz von zwei zusätzlichen 520 Blatt Papierkassetten kein Problem. Auch die Kombination einer optionalen 520 Blatt Papierkassette mit einer weiteren 250 Blatt Papierkassette ist unkompliziert möglich.





Features

Bestens geeignet für den Business-Einsatz: das professionelle Papiermanagement, das robuste Druckwerk sowie zahlreiche professionelle Features erleichtern Ihren Arbeitsalltag erheblich.



Hohe Druckgeschwindigkeit

Bis zu 40 Seiten/Minute sorgen für kurze Wartezeiten und eine hohe Produktivität. Beste Voraussetzungen für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsgruppen.



LCD-Display

Mit dem hintergrundbeleuchteten LCD-Display installieren und administrieren Sie die Laserdrucker der L5000er Serie unkompliziert und einfach.



Einfache Integration

Je nach Modell steht eine parallele, USB, LAN und WLAN Schnittstelle zur Verfügung. Dies ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.



Sicherheit ohne Mehrkosten

Wir gewähren auf alle Modelle dieser Serie eine dreijährige Vor-Ort-Herstellergarantie. Diese Garantieleistung ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen

Sollte vor Erreichen der 200.000 Seiten und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.



Blauer Engel

Alle Brother Lasergeräte dieser Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm zertifiziert.



DIN A6 drucken

DIN A6 Dokumente können bequem über die integrierte Papierkassette und die Multifunktionszufuhr verarbeitet werden.



Robuste Verarbeitung

Das stabile Gehäuse und das robuste Druckwerk der L5000er Serie sind für hohe Beanspruchungen bestens geeignet.



Geringe Folgekosten

Günstige Klickpreise, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und der PRINT AirBag sorgen bei der L5000er Serie dafür, dass die Folgekosten gering sind.

Wahlfreiheit und Entlastung beim Thema Feinstaub

Alle Laserdrucker und Multifunktionsgeräte der L5000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als emissionsarm und ressourcen-schonend zertifiziert. Auch beim Thema Feinstaub liegen die Geräte unterhalb der strengen Grenzwerte des bekannten Umweltzeichens. Brother möchte hier noch mehr für Sie tun und lässt Ihnen daher die Wahl:

Eco-Modus im Treiber aktivierbar: einfach klicken, dreifach schonen

Nicht nur am Gerät, sondern auch durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) bei der L5000er Serie aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:

- 1. Feinstaub-Emission:** Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden.
- 2. Stromverbrauch:** Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
- 3. Lautstärke:** Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.

Optionalen Einsatz von externen Filtern mit Filter-Halterung

In Verbindung mit dem Eco-Modus bietet der Einsatz von externen Filtern oft einen noch wirksameren Schutz beim Thema Feinstaub. Mit der optionalen Filter-Halterung FH-1000 können externe tesa-Filter sauber an das Gerät angesetzt werden. Selbstverständlich lassen sich alle Modelle auch mit Filtern anderer Anbieter ohne die Filter-Halterung problemlos betreiben. Die Aktivierung des Eco-Modus erzielt dabei den wesentlich höheren Effekt im Vergleich zum zusätzlichen Einsatz eines Filters.

PrintSmart

Die professionellen Brother Modelle der L5000er Serie sind natürlich auch in die Wartungs- und Seitenpreiskonzepte von Brother PrintSmart implementierbar. Darüber hinaus können sie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte eingebunden werden.

Brother Leasing

Leasen statt kaufen – hier handelt es sich nicht nur um ein Finanzierungskonzept. Profitieren Sie neben günstigen Leasingraten von seitengenaue Abrechnung für Ihre Druckkosten. Damit haben Sie die volle Kostenkontrolle und Transparenz und bekommen Verbrauchsmaterial genau dann geliefert, wenn Sie es brauchen.

Brother Easy Print Pro

Für jeden, der keine Finanzierung eingehen, aber trotzdem bedarfsgerechte Verbrauchsmaterial-Lieferungen und Inklusiv-Volumen nutzen möchte, ist dieses Konzept genau das richtige. Wie bei allen PrintSmart Konzepten sind auch hier Service und Wartung schnell und unkompliziert geregelt.

Technische Daten



Drucker	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5100DNTT	HL-L5200DW
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Minute				
Duplex-Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Minute (10 Blätter/Minute)				
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi				
Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0				
Speicher	128 MB	256 MB			
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, Parallel	USB 2.0 Hi-Speed, LAN			USB 2.0 Hi-Speed, LAN, WLAN
Mobile Printing	–	AirPrint, Google Cloud Print 2.0™, Brother iPrint&Scan App, Mopria			
Papiermanagement					
Standard-Papierkassette	1 x 250 Blatt		1 x 250 Blatt, 1 x 520 Blatt	3 x 250 Blatt	1 x 250 Blatt
Multifunktionszufuhr	50 Blatt				
Optionale Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette (LT-5500 – max. 2) 520 Blatt Papierkassette (LT-6500 – max. 2) (teilweise kombinierbar)		250 Blatt Papierkassette (LT-5500 – max. 1) 520 Blatt Papierkassette (LT-6500 – max. 1) (nicht kombinierbar)	–	250 Blatt Papierkassette (LT-5500 – max. 2) 520 Blatt Papierkassette (LT-6500 – max. 2) (teilweise kombinierbar)
Allgemein					
Display	Einzeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display				
Garantie	3 Jahre Vor-Ort				
PRINT AirBag	200.000 Seiten				
Abmessungen (B x H x T)	373 x 255 x 388 mm		373 x 387 x 388 mm	373 x 459 x 388 mm	373 x 255 x 388 mm
Gewicht	10,7 kg		14,6 kg	16,3 kg	10,7 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 3.500 Seiten/Monat				
Verbrauchsmaterial					
Lieferumfang	Toner: ca. 2.000 Seiten ¹ DR-3400: ca. 50.000 Seiten		Toner: ca. 3.000 Seiten ¹ DR-3400: ca. 50.000 Seiten		
Optional	TN-3430: ca. 3.000 Seiten ¹ TN-3480: ca. 8.000 Seiten ¹ DR-3400: ca. 50.000 Seiten				
Zubehör					
Optional	Filterhalter (FH-1000)				

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

AirPrint und das AirPrint Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

