


Laborkarte (nicht im Europa-Format)



RE233-LF

- Epoxyd FR4 Glasfaser 1,60 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 Lochreihen
- 40 x 56 quadratische Lötinseln 2,00 mm²
- Lochdurchmesser 1,02 mm (0,40")
- max. Betriebstemperatur 150° C
- Größe 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")