

Euronorm-Koffer

Höhe x Länge x Breite 235 x 400 x 300 mm, Inhalt 21 l, Aus Polypropylen in rot, Mit Scharnierdeckel



5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 100718



Euronorm-Koffer

Euronorm-Koffer




- Höhe x Länge x Breite 235 x 400 x 300 mm
- Inhalt 21 l
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in rot
- Wandkonstruktion geschlossen
- Bodenkonstruktion geschlossen
- Mit Scharnierdeckel
- Verschießbar mit Plomben
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- mit Stapelrand stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Deckel	ja
Inhalt	21 l	Deckeltyp	Scharnierdeckel
Höhe	235 mm	Schließsystem	Plomben

Länge	400 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Breite	300 mm	Griffe Anzahl	1 Stück
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
recyclbar	ja	Lebensmittelgeeignet	ja
stapelbar	ja	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar durch	Stapelrand	Farbe	rot
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	1,8 kg

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung