

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1095 x 1720 x 1870 mm, Inhalt 2,1 m<sup>3</sup>, Traglast 1500 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 201998



## Bauer Kippbehälter

### mit Abroll-Automatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1095 x 1720 x 1870 mm
- Inhalt 2,1 m<sup>3</sup>
- Traglast 1500 kg
- Gewicht 265 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

|                                  |  |                                    |                     |
|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Behältertyp                      | Kippbehälter   | Unterbau                           | Einfahrtaschen      |
| Inhalt                           | 2,1 m³   | Einfahrtaschenhöhe                 | 80 mm               |
| Höhe                             | 1095 mm  | Einfahrtaschenbreite               | 200 mm              |
| Länge                            | 1720 mm  | Einfahrtaschenabstand              | 600 mm              |
| Breite                           | 1870 mm  | Einfahrbreite                      | 600 mm              |
| Traglast                         | 1500 kg  | Ablasshahn                         | nein                |
| Material                         | Stahl  | Sicherheitsausstattung<br>Behälter | Sicherungskette     |
| Material Verarbeitung            | verschweißt  | stapelbar                          | nein                |
| Materialstärke Wanne             | 3 mm   | nestbar                            | nein                |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | umlaufende gekantete<br>Randverstärkung                                  | Gefahrstoffeignung                 | nein                |
| Kippfunktion                     | manuell  | Oberfläche                         | lackiert            |
| Kippausführung                   | Abrollautomatik  | Farbe                              | mausgrau // RAL7005 |
| Rückschwenkfunktion              | selbstständiges<br>Rückschwenken durch<br>günstigen<br>Lastenschwerpunkt | Farbe Ausführung                   | mausgrau // RAL7005 |
| Kippsicherung                    | Kippsicherung<br>automatisch   | Deckel                             | nein                |
| unterfahrbar                     | ja   | Gewicht                            | 265 kg              |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 518144 |  | Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203428 |  | Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium  |
| 525920 |  | Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot  |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz  |
| 531837 |  | Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau |