

## Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 2100 kg,  
Nutzlänge 1,5 m, Strangzahl: 4 Stück,  
aus Polyester in violett

Artikelnummer: 354058



## Rundschlingen-Gehänge

### 4-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 2100 kg
- Nutzlänge 1,5 m
- Strangzahl: 4 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 135 x 75 mm
- aus Polyester in violett
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

## Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	135 mm
Traglast (einfach direkt)	2100 kg	Breite Kranöse (li.)	75 mm
Traglast 0-45°	2100 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	1500 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	1,5 m	Gewicht	8,34 kg
Kennfarbe	violett		

## Zubehör

354193

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 2100 kg, 4-strängig,  
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt  
bestellbar/lieferbar