




KABELDOOS

Abox-i 2400-240²



Abox-i 2400-240²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

640 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 49049401

Kabeldoos - Industriekwaliteit -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, verzegelbaar, speciale schroefklem voor kabelinvoering van bovenzijde, elke pool tot 2 x 185²/240² of 4 x 120², voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, 4-polig 50 tot 2 x 240 mm², AL/CU



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan

Certificaten



Toebehoren

- KVR M25-MGM - Kabelwartel
- KVR M32-MGM - Kabelwartel
- KVR M40-MGM - Kabelwartel
- KVR M50-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox-i 2400-240²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	36
Kabeldoorsnede:	240 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m