

2-channel dimmer LED

DIM-02



2-weg universele dimmer met uitgang voor twee verschillende lasten. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.


- Tot 100 VA per kanaal.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- Instelbaar minimum-, maximum- en startniveau.
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Last per uitgang (Totaal maximaal vermogen 200 VA)

Halogeen/gloeilamp (230 V)	0-100 W
LED-lichtbron/driver (230 V faseafsijding)	0-100 VA
LED-lichtbron/driver (230 V faseaansijding)	0-50 VA
Elektronische transformatoren (12 V halogeen)	0-100 VA

Niet gebruiken met: tl-buizen, conventionele transformatoren of energiezuinige lampen.



NETSPANNING

230 V/50 Hz

VERMOGEN IN STAND-BY

0,3 W

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

AFMETINGEN

46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-4,0 mm²

TYPE LAST

Faseafsijding (trailing edge)
Faseaansijding (leading edge)

BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Hardwarematige oververhittingsbeveiliging
Softwarematige overbelastingsbeveiliging

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

