

IP 66,67 | IK 06/07



De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C.


Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).


Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



SECTION A-A

H	B	D	Inbouwdiepte (mm)	Gewicht (kg)	Item nr.
53	55	36	27.5	0.50	DABP050504GE
53	65	36	25	0.80	DABP050704GE
80	82	56	42	0.10	DABP080806GE
80	82	86	72	0.10	DABP080809GE
80	120	56	42	0.15	DABP081206GE
80	120	86	72	0.20	DABP081209GE
80	160	56	42	0.20	DABP081606GE
80	160	86	72	0.20	DABP081609GE
120	122	56	42	0.20	DABP121206GE
120	122	86	72	0.25	DABP121209GE
120	160	91	77	0.35	DABP121609GE
120	200	86	72	0.35	DABP122009GE
150	200	76	62	0.40	DABP152008GE
160	240	91	77	0.55	DABP162409GE
160	240	121	107	0.70	DABP162412GE
230	300	86	72	0.85	DABP233009GE
230	300	111	97	1.00	DABP233011GE

Opmerking: Klemmenkast met polycarbonaat deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

DABP

ABS klemmenkast, klein