


K40 Plintstelsysteem

K40 Symmetrisch Afdekprofiel wit (RAL9010)

- Voor toepassing als stijgleiding of wandgoot.
- Bevestiging op basisprofiel middels klikverbinding.



Artikelnr.:	AT9238
EAN:	8712259254555
Kleur	-
Verpakkingshoeveelheid	10 lgt. x 2 m
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Hoogte	70 mm
Lengte	2000 mm
Halogeenvrij	Nee
RAL-nummer	9010
Slagvastheid	-
Diepte	24 mm
Dichtingslip deksel	Geen
Decor	Geen
Met beschermfolie	Nee
Met tapijtlijst	Nee

Het K40 plintstelsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opberg ruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartment 1: doorsnede 350 mm²;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartment 2: doorsnede 640 mm²;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm