


Produktbezeichnung	ET-EXO-BASIC-1800-NA
Artikelnummer	45030
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

ETHERMA EXO BASIC Infrarotstrahler, 1.8kW, anthr., IP65

Der ETHERMA EXO BASIC ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Leistung 1800 W, Steckerleitung 180 cm, ohne EIN/AUS-Schalter, Schutzart IP 65, Farbe Gehäuse: Schwarz, Farbe Endkappen: Nano-Anthrazit, Maße: 423x110 mm, 230 V.

Technische Details

Ausführung	Decken-/Wandstrahler	Spannung	230 230 Volt
Montageart	Aufbau	Anzahl der Heizstufen	1
Leistungsstufe AUS	✘	Min. Heizleistung	1800 Watt
Montage über Wickeltisch	✘	Max. Heizleistung	1800 Watt
Schutzart (IP)	IP65	Min. Montagehöhe	1,8 Meter
Farbe	grau	Max. Montagehöhe	2,5 Meter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘	Höhe	110 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✘	Breite	423 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘	Tiefe	162 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✘	RAL-Nummer	7016