

Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110016
EAN	4024941070034
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Bajonetting lightbeige, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Polyester light - beige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941070034
Länge	275 mm

Logistikdaten	
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,125 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere Polzahl	32 3	32 4	32 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0			
e	143,0	143,0	149,0			
f	255,0	255,0	255,0			
g Ø	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0			
i	2xM25	2xM25	2xM25			
k	2xM25	2xM25	2xM25			
Leiter mm ² min	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm ² max	10	10	10			