

Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26020
EAN	4024941260206
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,274 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260206
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,274 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834346
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,946 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	29,0	29,0				
g	105,0	115,0				
h	138,0	150,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				

5 MB 93