

## Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 124 1002
Beschreibung	Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/10401241002">https://b2b.harting.com/10401241002</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> HPR VarioShell
Gehäuseart	Komplettset
Gehäusebeschreibung	gewinkelt

### Ausführung

Baugröße	24 HPR VS
VarioShell Ebene 1	4x M25
VarioShell Ebene 2	1x 24 B
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise	Bitte beachten Sie die Installationsanleitung.
Lieferumfang	Anbaugehäuse Montagedeckel 1x Anbaugehäuse 24 HPR enlarged Befestigungsschrauben

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	4 Nm Montagedeckel 12 Nm Befestigungsschrauben 12 Nm PE-Schraube
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP66
	IP67
	IP68
	IP69

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984
	IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
CE	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	4.876 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175600
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder